

## Gerber Santrfüj SuperVario-N



- Babcock ve Roese-Gottlieb yöntemine göre yağ tayini ve çözünürlük indeksi tayini için kullanılır.
- Hizi 10 rpm'lik adımlarla 600 – 1130 rpm arasında programlanabilir.
- Sıcaklık 1 °C'lik adımlarla 68 °C'ye kadar programlanabilir.
- Santrfüj süresi 1 ile 99 dakika arasında programlanabilir.

### Teknik Özellikleri :

<b>Santrfüj Gücü</b>	77 – 372 g
<b>Butirometre Kapasitesi</b>	Maksimum 36 adet
<b>Elektrikli Fren</b>	Otomatik
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	Oda Sıcaklığı – 68 °C
<b>Güvenlik</b>	Kapak Kilit Sistemi
<b>Hız Göstergesi</b>	Dijital
<b>Sıcaklık Göstergesi</b>	Dijital
<b>Zaman Göstergesi</b>	Dijital
<b>Gövde</b>	Paslanmaz Çelik
<b>Ağırlık</b>	26 kg
<b>Çalışma Gerilimi</b>	230 V / 50 – 60 Hz
<b>Güç</b>	1200 W